

# DELANTALES

## ■ Características

- + Ajuste perfecto y alta comodidad gracias a sus amplios cinturones
- + Fácil limpieza sin residuos
- + Los delantales son detectables
- + Correas TPU-X higiénicas azules
- + Si se utilizan cuchillos puntiagudos, se recomienda el tipo 4.2!

cota de malla :  
 7,0 mm or 4,2 mm

DIN EN ISO 13998:2003  
 (clase de rendimiento 2)



Tipo	Talla del delantal	Peso	Estatura	Contorno del pecho	Cota de malla	Número de artículo
Ø 7.0 x 0.7	45 x 75 cm	1,1 kg	160 – 172 cm	80 – 100 cm	7,0 x 0,7 mm	AS 02 4575 0000
Ø 7.0 x 0.7	55 x 80 cm	1,3 kg	174 – 186 cm	100 – 115 cm	7.0 x 0,7 mm	AS 02 5580 0000
Ø 7.0 x 0.7	60 x 85 cm	1,45 kg	188 – 196 cm	120 – 130 cm	7,0 x 0,7 mm	AS 02 6085 0000
Ø 4.2 x 0.55	45 x 75 cm	1,3 kg	160 – 172 cm	80 – 100 cm	4,2 x 0,55 mm	AS 10 4575 0000
Ø 4.2 x 0.55	55 x 80 cm	1,5 kg	174 – 186 cm	100 – 115 cm	4,2 x 0,55 mm	AS 10 5580 0000
Ø 4.2 x 0.55	60 x 85 cm	1,7 kg	188 – 196 cm	120 – 130 cm	4,2 x 0,55 mm	AS 10 6085 0000

### Notas para Limpieza y Almacenamiento:

Después de ser utilizados, los delantales y sus bandas plásticas deben limpiarse con agua caliente a 50°C y con un detergente regular utilizado en la industria de alimentos.

Se recomienda lavar con una lavadora de ropa común. Una vez limpios, enjuague los delantales con agua caliente a 85°C. Cuando estén secos, deberían rociarse con un desinfectante para la industria de alimentos por algunos minutos. Por último, los delantales deben secarse y almacenarse en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

