

# Schürzen

## Merkmale

- + Beste Passform und hoher Tragekomfort durch breite Gurte
- + Leicht und rückstandsfrei zu reinigen
- + Schürzen sind detektierbar
- + Blaue, hygienische TPU-X-Beriemung
- + Beim Einsatz von spitzen Messern wird Typ 4.2 empfohlen!

Ring-Durchmesser:  
 7,0 mm oder 4,2 mm

Normen und Vorgaben:  
 DIN EN 13998:2003 (Leistungsklasse 2)



Typ	Schürzenmaße	Gewicht	Körpergröße	Brustumfang	Ringgeflecht	Artikelnummer
Ø 7.0 x 0.7	45 x 75 cm	1,1 kg	160 – 172 cm	80 – 100 cm	7,0 x 0,7 mm	AS 02 4575 0000
Ø 7.0 x 0.7	55 x 80 cm	1,3 kg	174 – 186 cm	100 – 115 cm	7.0 x 0,7 mm	AS 02 5580 0000
Ø 7.0 x 0.7	60 x 85 cm	1,45 kg	188 – 196 cm	120 – 130 cm	7,0 x 0,7 mm	AS 02 6085 0000
Ø 4.2 x 0.55	45 x 75 cm	1,3 kg	160 – 172 cm	80 – 100 cm	4,2 x 0,55 mm	AS 10 4575 0000
Ø 4.2 x 0.55	55 x 80 cm	1,5 kg	174 – 186 cm	100 – 115 cm	4,2 x 0,55 mm	AS 10 5580 0000
Ø 4.2 x 0.55	60 x 85 cm	1,7 kg	188 – 196 cm	120 – 130 cm	4,2 x 0,55 mm	AS 10 6085 0000

### Hinweise zur Reinigung und Lagerung:

Die Stenschutzschürzen einschließlich Beriemung müssen unmittelbar nach dem Gebrauch mit warmem Wasser, ca. 50° C, unter Zusatz von in der Fleischerei- und Nahrungsmittelindustrie üblichen Reinigungsmitteln, durch kräftiges Abbürsten gereinigt werden. Danach mit frischem Wasser, ca. 85°C abspülen. Sehr gute Reinigung wird auch erreicht, wenn die Schürzen z.B. in einer normalen Wäschewaschmaschine gewaschen werden, ebenfalls bei ca. 50°C und unter Zusatz von Reinigungsmitteln. Die Stenschutzschürzen sind nach der Reinigung an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort einzulagern.

